



スパウト付きスタンドパウチ
規格品カタログ



伏見樹脂株式会社




★お使いやすいサイズの規格品です。

★1ケースから即日出荷可能です。

★スタンドパウチで自立します。

★業務用に適した大容量タイプが新登場。



スパウト口内径

16mmφ (スパウト装着品)

9.5mmφ (スパウト装着品)

フィルム材質構成

バリアナイロンタイプ

バリアONY18μ / ドライ / LLDPE130μ

容量

バリアナイロンタイプ

100ml、200ml、300ml (16mmφ)

150ml、250ml (9.5mmφ)

ハイバリアタイプ

500ml、1000ml (16mmφ)

500ml、1000ml (9.5mmφ)

ハイバリアタイプ

S-SP-S-005 (16) S-SP-C-005 (9.5) S-SP-C-005 (16)

S-SP-C-010 (9.5) S-SP-S-010 (16)

透明蒸着PET12μ / ドライ / ONY15μ / ドライ / LLD100μ

フィルム物性値

測定項目	バリアナイロンタイプ	ハイバリアタイプ
酸素透過度 (23°C×50%RH) [cc/(m ² ・d/atm)]	8	0.2 ^{注)}
水蒸気透過度 (40°C×90%RH) [g/(m ² ・d)]	3.4	0.3

ボイル殺菌対応

80°C 30分 (16mmφ)


85°C 30分 (9.5mmφ)

注) (20°C X 80%RH)条件


- * 数値は測定値であり保証値ではありません。
- * 内容物によっては、条件範囲内であっても破袋、変質する恐れがあります。ご使用前に必ずご確認ください。
- * 冷凍使用につきましては、ご使用前に必ずご確認ください。

製品一覧

スパウトセンター装着品（例）



スパウトコーナー装着品（例）



	品番	幅 W × 高さ H (底カセット幅 B) mm	目安容量	ケース入数	スパウト
バリアナイロンタイプ	S-SP-S-001	100 X 120 (29) mm	100 ml	750 枚	□内径16mmφ センター装着 キャップなし (キャップは同梱)
	S-SP-S-002	110 X 140 (33.5) mm	200 ml	750 枚	
	S-SP-S-003	110 X 180 (33.5) mm	300 ml	500 枚	
	S-SP-C-0015	100 X 160 (29) mm	150 ml	600 枚	□内径9.5mmφ コーナー装着 キャップ付
	S-SP-C-0025	100 X 200 (29) mm	250 ml	500 枚	
ハイバリタイプ	S-SP-S-005 (16)	140 X 220 (40) mm	500 ml	250 枚	□内径16mmφ センター装着 キャップなし (キャップは同梱)
	S-SP-C-005 (9.5)	140 X 220 (40) mm	500 ml	300 枚	□内径9.5mmφ コーナー装着 キャップ付
	S-SP-C-005 (16)	140 X 220 (40) mm	500 ml	360 枚	□内径16mmφ コーナー装着 キャップ付

- * スパウトセンター装着品はスパウトの口から内容物を充填し、同梱のキャップを締めて密封します。
- * スパウトコーナー装着品はフィルム天上開口部から内容物を充填し、フィルム開口部をシールして密封します。
- * 内容物が酸性度の高いもの、発酵性のものには使用できません。
- * 輸出向けは不可とさせていただきます。
- * ケース単位での販売になります。サンプルをご用意しておりますのでお問い合わせください。
- * サイズ、容量は若干前後致します。
- * 別注品作成及びスパウト装着のみのご依頼も承っております。詳しくは担当者までお問い合わせください。
- * 製品の仕様は予告なく変更することがあります。



詳細なご説明をご希望、ご不明な点、ご用命などございましたら、
ご遠慮なくお問い合わせください。

FJK 伏見樹脂株式会社

765-0011 香川県善通寺市上吉田町8-9-30
TEL 0877-62-3131 FAX 0877-62-9420
<http://fushimi.jp/> info@fushimi.jp

