



スパウト付きスタンドパウチ  
規格品カタログ



伏見樹脂株式会社




★お使いやすいサイズの規格品です。

★ 1 ケースから即日出荷可能です。

★スタンドパウチで自立します。

★業務用に適した大容量タイプが新登場。



#### スパウト口内径

16mmφ (スパウト装着品)

9.5mmφ (スパウト装着品)

#### フィルム材質構成

バリアナイロンタイプ

バリアONY18μ / ドライ / LLDPE 130μ

#### 容量

バリアナイロンタイプ

100ml、200ml、300ml (16mmφ)

150ml、250ml (9.5mmφ)

ハイバリアタイプ

500ml、1000ml (16mmφ)

500ml、1000ml (9.5mmφ)

ハイバリアタイプ

S-SP-S-005 (16) S-SP-C-005 (9.5) S-SP-C-005 (16)

S-SP-C-010 (9.5) S-SP-S-010 (16)

透明蒸着PET12μ / ドライ / ONY15μ / ドライ / LLDPE 100μ

#### フィルム物性値

| 測定項目                                              | バリアナイロンタイプ | ハイバリアタイプ          |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 酸素透過度 (23℃×50%RH)<br>[cc/(m <sup>2</sup> ・d/atm)] | 8          | 0.2 <sup>注)</sup> |
| 水蒸気透過度 (40℃×90%RH)<br>[g/(m <sup>2</sup> ・d)]     | 3.4        | 0.3               |

#### ボイル殺菌対応

80℃ 30分 (16mmφ)

85℃ 30分 (9.5mmφ)


注) (20℃×80%RH)条件

- \* 数値は測定値であり保証値ではありません。
- \* 内容物によっては、条件範囲内であっても破袋、変質する恐れがあります。ご使用前に必ずご確認ください。
- \* 冷凍使用につきましては、ご使用前に必ずご確認ください。




## 製品一覧

スパウトセンター装着品(例)



スパウトコーナー装着品(例)



|             | 品 番              | 幅 W X 高さ H ( B ) mm   | 目 安 容 量 | ケース入数 | ス パ ウ ト                             |
|-------------|------------------|-----------------------|---------|-------|-------------------------------------|
| バリアナイロントタイプ | S-SP-S-001       | 100 X 120 ( 29 ) mm   | 100 ml  | 750 枚 | 口内径16mmφ センター装着<br>キャップなし (キャップは同梱) |
|             | S-SP-S-002       | 110 X 140 ( 33.5 ) mm | 200 ml  | 750 枚 |                                     |
|             | S-SP-S-003       | 110 X 180 ( 33.5 ) mm | 300 ml  | 500 枚 |                                     |
|             | S-SP-C-0015      | 100 X 160 ( 29 ) mm   | 150 ml  | 600 枚 | 口内径9.5mmφ コーナー装着<br>キャップ付           |
|             | S-SP-C-0025      | 100 X 200 ( 29 ) mm   | 250 ml  | 500 枚 |                                     |
| ハイバリアタイプ    | S-SP-S-005 (16)  | 140 X 220 ( 40 ) mm   | 500 ml  | 250 枚 | 口内径16mmφ センター装着<br>キャップなし (キャップは同梱) |
|             | S-SP-C-005 (9.5) | 140 X 220 ( 40 ) mm   | 500 ml  | 300 枚 | 口内径9.5mmφ コーナー装着<br>キャップ付           |
|             | S-SP-C-005 (16)  | 140 X 220 ( 40 ) mm   | 500 ml  | 360 枚 | 口内径16mmφ コーナー装着<br>キャップ付            |
|             | S-SP-S-010 (16)  | 170 X 270 ( 45 ) mm   | 1000 ml | 250 枚 | 口内径16mmφ センター装着<br>キャップなし (キャップは同梱) |
|             | S-SP-C-010 (9.5) | 170 X 270 ( 45 ) mm   | 1000 ml | 300 枚 | 口内径9.5mmφ コーナー装着<br>キャップ付           |

- \* スパウトセンター装着品はスパウトの口から内容物を充填し、同梱のキャップを締めて密封します。
- \* スパウトコーナー装着品はフィルム天上開口部から内容物を充填し、フィルム開口部をシールして密封します。
- \* 内容物が酸性度の高いもの、発酵性のものには使用できません。
- \* 輸出向けは不可とさせていただきます。
- \* ケース単位での販売になります。サンプルをご用意しておりますのでお問い合わせください。
- \* サイズ、容量は若干前後致します。
- \* 別注品作成及びスパウト装着のみのご依頼も承っております。詳しくは担当者までお問い合わせください。
- \* 製品の仕様は予告なく変更することがあります。



詳細なご説明をご希望、ご不明な点、ご用命などございましたら、  
ご遠慮なくお問い合わせください。

**FJK** 伏見樹脂株式会社

765-0011 香川県善通寺市上吉田町8-9-30  
TEL 0877-62-3131 FAX 0877-62-9420  
<http://fushimi.jp/> [info@fushimi.jp](mailto:info@fushimi.jp)